

werden, um entweder eine DNC-Verbindung zu installieren oder ein externes Speichergerät anzuschließen.

Folgende Programmvariationen sind vorhanden:

- Festprogrammbibliothek mit 50 Standardformen
- Daten-Handeingabe (MDI)
- Einlesen von Zeichnungen (Teach-in)
- Standard Speicher 128 KB

Weitere Informationen erhalten Sie über unseren Spezialprospekt BURNY 2.5

Wichtig!

Vom Besteller müssen folgende Vorkehrungen getroffen werden:

- Befestigter und ebener Untergrund für die Maschine
- Stromversorgung 230V/50HZ
- Mindestdrücke für Gasversorgung der Maschine:

Schneidsaurestoff	8	bar
Heizsaurestoff	4	bar
Brenngas	0,3	bar

Die max. Schneiddicke beträgt 100 mm.

Unser qualifiziertes Serviceteam sorgt für eine fachgerechte Installation, Inbetriebnahme und Schulung. Zur Reparatur der elektrischen Einrichtungen dürfen nur qualifizierte und geschulte Fachkräfte eingesetzt werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.